品番: EA763AT-34

品名: AC100V/265W(440x310x540mm) 食器乾燥機



販売価格	<b>24,700円</b> (税抜)/ 27,170円(税込)				
カタログ価 格	24,700円(税抜)/27,170円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/22 06:57現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2128ページ				









## 仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	EY-GB50
サイズ(mm)	440(W)×310(D)×540(H)	消費電力	265W
重量	5.5kg	収納容量	約5人分
電源	AC100V(50/60Hz)	コード長	1.8m
温度ヒューズ	117℃,176℃	色	グレー

置き場所に困らない「省スペース・たて型」

扉はスライド式なので扉前の空間も有効利用できます。標準食器5人分、24cmの大皿も入ります。

「ステンレスのトレー、かご、はし立て」

水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。

シンクから少し離れた場所にも設置が可能な80cmロング排水ホースつき水受けの水があふれる心配がなく、たまった水を捨てる手間が省けます。

真夏など、暑いときの節電に「送風仕上げ55分コース」 25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。

夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。

まな板乾燥OK(最大たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)

高温80℃乾燥(吹き出し口温度)

※ 耐熱表示(90°C以上)のないプラスチック容器や漆器、金・銀製食器、アルミ食器、鉄製のフライパン、クリスタルガラス、カットガラス、金属

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.