

品番：EA763AX-11

品名：AC100V/ 900W ふとん乾燥機



販売価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/09/30 08:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2125ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	FK-H1
消費電力	900W (高温風時)	サイズ(W×D×H)mm	168×150×380
重量	1.8kg	材質	ABS樹脂、ポリプロピレン
電源	AC100V(50/60Hz共用)	コード長	約1.9m
タイマー	5・15・30・45・60・75・90・120・180分	安全装置	温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
付属品	くつ乾燥アタッチメント		

ホースの長さが400mm ⇒ 750mmと長くなり、さらに遠く足下までのあたためが可能になりました。

よりロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。

液晶モニター採用で、選択できるモードあため・夏送風仕上げ・冬・ダニが増えました。

付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。

背面の電源コードホルダーに巻き付けるだけで、簡単に電源コードを収納できます。
【ターボモード】風量がアップし、乾燥時間を短縮することができます。自動モードでは、運転時間が自動的に短縮されます。
【保温設定】「冬・あたため・あたため予約」モードの運転終了後、出力を抑えて運転し、最大2時間までふとんをおやすみに適した温度を保ちます。
【あたため予約】予約した時刻の30分前からあたため運転を開始し、設定時刻までにふとんをあたためます。
より早く・よりムラなく温めるハイパワータイプ登場！
DCブラシレスモーター&ロング立体ノズルで隅々までスピード乾燥・暖め。
最短5分であったか布団に。
設定した時刻の30分前からあたためを開始し、設定時刻までに、布団を暖めます。
布団の他にも靴も乾燥可能、便利な1台2役

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.