

品番 : EA763AX-11A

品名 : AC100V/ 690W ふとん乾燥機



販売価格	16,900円(税抜)／18,590円(税込)		
カタログ価格	16,900円(税抜)／18,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/12 07:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	FK-C5
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	690W(最大)
サイズ	160(W)×128(D)×360(H)mm	重量	1.8kg
コード長	2.0m	タイマー	15・30・45・60・75・90・120・180分
安全装置	温度センサー・サーモstatt・温度ヒューズ	材質	ABS、PP、PET、PC、SECC
付属品	くつ乾燥アタッチメント		

【4つの自動モード】

あたため・冬・夏・ダニ

【手動モード】

温度調整:高温・低温・送風の3段階

運転時間設定:15~180分まで8段階

設定時刻に合わせてあたためる予約タイマー搭載

立体ノズル(サイドラップ付き)でふとんを持ち上げて空間をつくるので、より効率的に送風することが可能

ホースをふとんの間に差し込むだけの簡単セッティング

便利な1台2役で、布団と靴の乾燥が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.