

品番：EA763AX-34

品名：AC100V/215W くつ乾燥機



販売価格	8,590円(税抜)／9,449円(税込)		
カタログ価格	8,590円(税抜)／9,449円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/05/15 20:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2104ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	SD-C2
消費電力	標準モード: 215W 革靴モード: 190W 低騒音モード: 180W	対象靴	スニーカー、長靴、革靴
サイズ(W×D×H)mm	137×101×289	電源	AC100V (50／60Hz共用)
タイマー	30・60・120・180分	コード長	約2.0m
カラー	ホワイト	重量	780g
材質	ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂		

- 玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。
- オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。
- タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。
- コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。
- 先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。
- 濡れた靴もパワフル乾燥します。

伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。

便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。

・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。

・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。

・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.