

品番 : EA763AX-53B

品名 : AC100V/300W 衣類乾燥除湿機



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 21,400円(税抜)／23,540円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 21,400円(税抜)／23,540円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/02/24 12:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0066ページ                      |      |   |



## 仕様

|        |  |           |   |
|--------|--|-----------|---|
| メーカー   | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)   | 型番        | IJD-P20-W   |
| 電源     | AC100V(50Hz/60Hz)  | 定格消費電力    | 300W  |
| 定格除湿能力 | 50Hz:2.4L/日、60Hz:2.2L/日<br>※室温20°C、相対湿度60%を維持し<br>続けたときの、1日(24時間)あたりの<br>除湿量 | 除湿可能面積の目安 | 木造:50Hz/3畳(5m <sup>2</sup> )、60Hz/3畳<br>(5m <sup>2</sup> )<br>プレハブ:50Hz/5畳(8m <sup>2</sup> )、60Hz/4<br>畳(7m <sup>2</sup> )<br>鉄筋:50Hz/6畳(10m <sup>2</sup> )、60Hz/6畳<br>(9m <sup>2</sup> ) |
| サイズ    | 322(W)×211(D)×464(H)   | 重量        | 5.3kg   |
| 衣類乾燥時間 | 182分   | 水タンク容量    | 約2.0Lで自動停止  |
| コード長   | 約1.6m  | 切タイマー     | 4/8時間   |
| 騒音値    | 約39dB  |           |   |

衣類に向けて風が当てやすい上下ルーバー付きの衣類乾燥除湿機です。

除湿+風のチカラで、部屋干しの乾燥時間を短縮。

洗濯物を素早く乾かし、部屋干しを快適に。

衣類乾燥時間を約68%カット。部屋干し臭、洗濯物のにおい対策に。

ヒーターを使った除湿方式(デシカント式)なので、1年中安定して除湿ができます。なかなか乾かない冬の部屋干しにもおすすめです。

コンパクトサイズ&取っ手付きなので、持ち運びしやすく、色々なシーンで活躍します。

ルーバーが下を向くのでバスマット乾燥や、窓枠の結露対策に便利です。

運転音を抑えているから、夜の部屋干しにもおすすめ。

満水になったら、ランプでお知らせ。

使いやすさを考えた形の排水口で、スムーズに排水できる。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.