

品番：EA763AX-53B

品名：AC100V/300W 衣類乾燥除湿機



販売価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
カタログ価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/11 13:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0066ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IJD-P20-W
電源	AC100V(50Hz/60Hz)	定格消費電力	300W
定格除湿能力	50Hz:2.4L/日、60Hz:2.2L/日 ※室温20℃、相対湿度60%を維持し 続けたときの、1日(24時間)あたりの 除湿量	除湿可能面積の目安	木造:50Hz/3畳(5㎡)、60Hz/3畳 (5㎡) プレハブ:50Hz/5畳(8㎡)、60Hz/4 畳(7㎡) 鉄筋:50Hz/6畳(10㎡)、60Hz/6畳 (9㎡)
サイズ	322(W)×211(D)×464(H)	重量	5.3kg
衣類乾燥時間	182分	水タンク容量	約2.0Lで自動停止
コード長	約1.6m	切タイマー	4/8時間
騒音値	約39dB		

衣類に向けて風が当てやすい上下ルーバー付きの衣類乾燥除湿機です。

除湿+風のチカラで、部屋干しの乾燥時間を短縮。  
洗濯物を素早く乾かし、部屋干しを快適に。

衣類乾燥時間を約68%カット。部屋干し臭、洗濯物のにおい対策に。

ヒーターを使った除湿方式(デシカント式)なので、1年中安定して除湿ができます。なかなか乾かない冬の部屋干しにもおすすめです。

コンパクトサイズ&取っ手付きなので、持ち運びしやすく、色々なシーンで活躍します。

ルーバーが下を向くのでバスマット乾燥や、窓枠の結露対策に便利です。

運転音を抑えているから、夜の部屋干しにもおすすめ。

満水になったら、ランプでお知らせ。

使いやすさを考えた形の排水口で、スムーズに排水できる。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.