

品番：EA763AX-58

品名：AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 39,300円(税抜) / 43,230円(税込) | | |
| カタログ価格 | 39,300円(税抜) / 43,230円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/04/03 13:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0067ページ | | |

サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し

仕様

| | | | |
|-------|-------------------------------------|-------|---|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | IJDC-K80 |
| 消費電力 | 720W | 除湿能力 | 8.0L/日 |
| サイズ | 334(W)×285(D)×739(H)mm | 重量 | 11.5kg |
| タンク容量 | 約3.5L | 適用床面積 | 木造:10畳(17㎡) プレハブ:15畳(25㎡) 鉄筋:20畳(33㎡) ※除湿可能面積の目安 |
| 首振り機能 | 左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動) | 電源 | AC100V(50/60Hz共用) |
| 材質 | ABS樹脂、ポリプロピレン | 使用温度 | 0~40℃ |
| コード長 | 約2m | 除湿機能 | デシカント式 |
| 切タイマー | 2・4・8時間 | 運転モード | サーキュレーター、除湿:弱/中/強 |

3段階切替(弱・中・強)

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。

衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。

除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。

湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。

首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平～垂直10段階)の調整可能です。

4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。

【大容量でさらに便利に】

既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。

より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。

排水タンクは3.5Lにアップ。

4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。

タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。

【1台で3役】

1、衣類乾燥機

パワフル送風×強力除湿のW/パワーでスピード乾燥。

風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。

風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。

2、除湿機

年中使えるデシカント式。

温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。

3、サーキュレーター

パワフル送風で素早く換気。

部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。

空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。

【安全機能】

温度の異常を感知

本体内で異常な温度を感知すると、自動で運転を停止します。

転倒時に運転停止

本体の傾きや振動を感知すると、自動で運転を停止します。

不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。

タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。

代替品

| | |
|---|---|
|  | 品番 EA763AX-57C コメント 衣類乾燥除湿機/590W |
|  | 品番 EA763AX-53B コメント 衣類乾燥除湿機/300W |

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.