


品番：EA763AX-71F

品名：AC100V/680W ふとん乾燥機



販売価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 18:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2073ページ		



仕様

メーカー	日立(HITACHI)	型番	HFV-VS6000
消費電力	680W	サイズ	283(W)×217(D)×338(H)mm
重量	4.3kg(付属品収納時)	タイマー	最長150分(マイコン式)
電源コード	約1.9m	ホース長	約900mm(本体高さ含む)
安全装置	温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ、電流ヒューズ	吸気フィルター	アレルキャッチャーフィルター
抗菌加工	操作部、ふとん乾燥アタッチメント	電源	AC100V(50/60Hz)
付属品	・ふとん乾燥アタッチメント ・くつ乾燥アタッチメント ・ふとん乾燥アタッチメントホルダー		

パワフルに暖め約5分 ふとん乾燥約27分

シングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コースの場合。室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。

シングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります

節電コース搭載 ダニ対策コース約65分

今回新たに搭載された節電コースは冬乾燥コースと比べ約20%の節電効果があり、電気代が気になる方におすすめの機能です。

温風運転と送風運転を併用し、電力を抑えます。節電コースは乾燥時間が長くなります。シングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コース27分、節電コース60分。室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。

さらにふとんの中に入れる「ふとん乾燥アタッチメント」よく触る「操作部」について抗菌加工を施し、清潔をキープします。

「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけの簡単設置、手軽にふとんの「乾燥」・「暖め」・「ダニ対策」がで

きます。

伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントですばやく、パワフルに暖めます。

寝具に使用する付属品はすべて本体に収納できるため、ホコリなどの付着を防ぐことができます。

「ダニ対策コース」約65分(*4)、手軽にダニ対策ができます>(*4) 当社調べ。シングルサイズ「ダニ対策コース」の場合。室温20℃湿度65%の場合。使用条件により異なります。

・敷ふとんの両面乾燥
敷ふとんをはさむようにセットすることで最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側まで温風を届けます。

・ダブルサイズにも対応
幅広ふとんもしっかり暖められます。

・夏乾燥コース搭載
運転終了10分前に送風運転に切り替わり、ふとん内部をクールダウンします。

【ふとん乾燥アタッチメント】を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。

【くつ乾燥アタッチメント】を使って、雨や洗濯などで濡れた靴やブーツの乾燥も可能。運動ぐつや上ばきは温風、皮や合皮、ビニールくつなどは送風で乾かせます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.