

品番：EA763AY-101

品名：AC100V/39W/25畳 気化式大型加湿器(省エネ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 50,800円(税抜)／ 55,880円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 50,800円(税抜)／55,880円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫：12 （2025/12/16 20:26現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0068ページ                      |      |   |



大型なのに省エネ! オフィスにもピッタリな加湿器!

仕様

|         |                                      |               |                        |
|---------|--------------------------------------|---------------|------------------------|
| メーカー    | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)               | 型番            | HDF-1000-W             |
| 加湿方法    | 気化式                                  | 適用床面積         | 木造和室:15畳<br>プレハブ洋室:25畳 |
| タンク容量   | 約7L (3.5L×2)                         | サイズ           | 304(W)×264(D)×734(H)mm |
| 運転モード   | 連続・自動                                | 連続運転モード       | 弱(静音)・中・強・ターボ          |
| 自動運転モード | おまかせ・おやすみ・うるおい                       | 切タイマー         | 2・4・6・8h               |
| 連続加湿時間  | 最小:約8時間(ターボモード時)<br>最大:約23時間(弱(静音)時) | 加湿量           | 約900mL／h(ターボモード時)      |
| 定格電圧    | AC100V                               | 消費電力(50/60Hz) | 39W(ターボモード時)           |
| 使用温度範囲  | 5～35℃                                | 電源コードの長さ      | 約2.0m                  |
| 重量      | 10.2kg                               |               |                        |

気化式タイプなので省エネでリビングにもピッタリな加湿器です。  
加湿にヒーターを使わないから消費電力が低く経済的。

「うるおい」目標湿度を約65%に設定して、自動運転します。  
「おやすみ」目標湿度を約60%に設定して、自動運転します。  
※おやすみモードのときは操作部のランプは減光し、また給水ランプが点滅してもアラームは鳴りません。  
「おまかせ」目標湿度を約60%に設定して、自動運転します。

フィルターを四角にすることで、風のあたる面積を増やし、加湿効率UP

イオン発生装置搭載で、マイナスイオンが放出され、お部屋の空気を快適に保ちます。

湿度サインで、室内の現在の湿度の目安を表示します。  
※湿度サインは目安です。室内の湿度計の表示とは異なる場合があります。

合計7L(3.5L×2)の取っ手付きのダブルタンクなので、大容量で持ち運びやお手入れも簡単です。

加湿フィルターは押し洗いが可能で、型崩れを気にせずしっかりとお手入れが出来ます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.