

品番 : EA763AY-106

品名 : AC100V/266W/14畳 ハイブリッド式加湿器



販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 18:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	HVH-500R1
電源	AC100V	消費電力(50/60Hz)	266W
タンク容量	約5L	サイズ	375(W)×208(D)×376(H)mm
重量	5.4kg	電源コード長	約1.5m
適用床面積(50/60Hz)	プレハブ洋室: 23㎡(14畳) 木造和室: 14㎡(8.5畳)	加湿量	約500ml(ターボモード時)
連続加湿時間	約10時間	切タイマー	2・4・6時間設定で自動消灯
運転モード	連続モード3段階(強・中・弱) 自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ) ターボモード、ヒーターオフモード	加湿方式	酸化ハイブリッド

水や吹き出し口も熱くならないので小さなお子さんや、ペットのいる家庭でも安心です。

静かにやさしく潤うハイブリッド式加湿器

「パワフル加湿」と「省エネ加湿」、二つの加湿方式で使用シーンに合わせた加湿方法を選べます。

適切な40~60%の湿度はウイルス対策にも効果的です。

静音だから加湿しながらも、眠りを妨げません。

湿度センサー搭載でお部屋の湿度を測定し、デジタル表示します。

代替品

	<p>品番 EA763AY-24 コメント 違い:ｽﾏｰﾄﾞ式,ﾀﾝｸ容量,適用面積等</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.