

品番：EA763AY-121

品名：AC100V/95W/25畳 サークュレーター付加湿空気清浄機



販売価格	43,900円(税抜) / 48,290円(税込)		
カタログ価格	43,900円(税抜) / 48,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/07/04 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0066ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	CHA-A55
適用床面積	空気清浄: 41㎡ (25畳) 加湿: 木造和室: 14㎡ (8.5畳)、プレハブ洋室: 23㎡ (14畳)	タンク容量	2.7L
消費電力(50/60Hz)	〈加湿機能〉 【首振りオフ/オン】 ターボ: 94W / 95W 静音: 31W / 32W 標準: 21W / 23W (空気清浄・加湿時)	消費電力(50/60Hz)	〈空気清浄機能〉 【首振りオフ/オン】 ターボ: 91W / 92W 静音: 28W / 29W 標準: 19W / 21W
サイズ	271 (W) × 282 (D) × 880 (H) mm	重量	約12.2kg
フィルター寿命	約2年	切タイマー	2・4・8時間
運転モード	空気清浄: ターボ、標準、静音 加湿空気清浄: ターボ、標準、静音	加湿量	加湿空気清浄 (ターボ): 500mL/h 加湿空気清浄 (静音): 320mL/h 加湿空気清浄 (標準): 265mL/h ※室温20℃、湿度30%の条件下での

			加湿量です。室内の温度や湿度によって、加湿量は異なります。 空気清浄モード時:水タンクに水が入っている場合は、水タンクの水が減りわずかに加湿します。
連続加湿時間	約5.5時間(ターボモード時)	サーキュレーター首振り角度	左右自動(30°・60°・90°) 上下手動(水平・30°・60°・90°)
材質	ABS樹脂、ポリプロピレン、POM	コード長	2.4m
動作温度	5~35℃		
サーキュレーターで空気を攪拌することで、部屋の隅々までムラなく空気清浄ができます。			
活性炭フィルターでタバコなどの匂いを吸着・脱臭し、HEPAフィルターで0.3μmの微細な粒子もキャッチします。			
プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。			
空気清浄の運転モードは、3段階(ターボ・標準・静音)の設定が可能です。			
加湿機能はON/OFFの切り替えが可能です。			
サーキュレーターは左右自動首振り機能付きです。(30°/60°/90°)			
減光モードで、運転中に30秒の無操作を検知すると、すべてのランプを減光します。			
ほこりセンサーで、センサーで計測して空気の汚れ具合を色で表示します。			
湿度表示ランプで、湿度を表示します。(※湿度表示は目安です。湿度計の表示とは異なる場合があります。)			
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.