

品番 : EA763AY-13D

品名 : AC100V/325W/19畳 ハイブリッド式加湿器



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,000円(税抜)／22,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,000円(税抜)／22,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/02/03 15:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0067ページ | | |



「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切替運転します。イオン発生装置搭載モデル

仕様

| | | | |
|----------------|--|--------|----------------------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KHV-700RA-W |
| 適用床面積(50/60Hz) | プレハブ洋室:19畳(31m ²) 木造和室:12畳(19m ²) | 消費電力 | 319/325W(50/60Hz) |
| タンク容量 | 5.0L | サイズ | 375(W)×208(D)×376(H)mm |
| 重量 | 5.4kg | 加湿方式 | 気化ハイブリッド |
| 電源 | AC100V | 切タイマー | 2・4・6時間 |
| コード長 | 1.5m | 材質 | ABS、ポリプロピレン |
| 加湿量 | 約700ml(ターボモード時) | 連続使用時間 | 約16.7時間 約7.1時間(ターボモード時) |
| 運転音 | 約40dB(静音モード時) | 動作温度 | 5~35°C |
| 運転モード | 連続モード3段階(強・中・弱) | | |

自動モード3種類(おやすみ・うるおい・
おまかせ)
ターボモード、ヒーターオフモード

超音波式よりもさらに清潔、パワフルな加湿が可能です。

フィルターにヒーターで暖めた風を当てて加湿する「温風気化式」と室温の風を当てて気化させる「自然気化式」を自動で切り替え運転する
気化ハイブリット加湿器です。

イオン発生装置搭載で、マイナスイオンが放出され、お部屋の空気を快適に保ちます。

湿度センサー搭載。お部屋の湿度を測定し、デジタル表示します。

お手入れの時期が来るとお手入れランプが点滅してお知らせします。

使用中に水タンク内の水が無くなると、アラームが5回鳴り、給水ランプが点滅し運転を停止します。

取っ手付で持ち運びがしやすいです。

代替品



品番 EA763AY-24
コメント スチーム式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.