

品番：EA763AY-19

品名：AC100V/260W/15畳 超音波式加湿器(上給水)



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/29 21:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0067ページ		



仕様

型番	AC100V AHM-HUT55A
消費電力	260W(50/60Hz)
加湿容量	550ml
加湿面積	20㎡
タンク容量	6L
加湿量(1時間)	250ml
加湿量(2時間)	500ml
加湿量(3時間)	750ml
コード長さ	約1.2m
カラー	ホワイト



加湿

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	AHM-HUT55A
消費電力(50/60Hz)	260W	タンク容量	6L
サイズ	285(W)×164(D)×359(H)mm	重量	2kg
連続加湿時間	約11時間(強運転時)	加湿量切換	3段階(弱、中、強)
最大加湿量	550ml	適用床面積	木造和室:15㎡(9畳) プレハブ洋室:25㎡(15畳)
カラー	ホワイト	電源	AC100V
材質	ABS	定格	50/60Hz
コード長さ	約1.2m	使用温度範囲	5~35℃
湿度設定範囲	40~70%(5%単位で設定可能)	付属品	お手入れブラシ、カルキ防止用フェルト、アロマパッド×2枚

大加湿量で大容量タンクのハイブリッド加湿器です。

潤いで包む、わたしの毎日。
加湿器で「適切な湿度環境」を保ち、快適な毎日をサポート。
乾燥しがちな季節も、やさしい空気です。

潤いでウイルス対策。ウイルス対策には湿度50%以上が必要です。

起動後すぐに加湿を開始するので、あっという間にお部屋が潤う。
タンク容量6L。ビッグタンクで長時間加湿。

加湿量・湿度をお好みに設定できます。

360°回転吹き出し口で方向を自由に調節可能。狙った場所へ効率よく加湿できます。

超音波式と加熱式、それぞれのいいところをあわせたハイブリッド式の加湿器です。

消費電力も低く、経済的なので毎日使用しても安心です。

給水方法は2パターン。場所に合わせた給水方法が選べます。
[上から水を注ぐだけ]ふたを開けてそのまま給水。タンクを持ち運ぶことなく、給水ができます。
[タンクを外して給水]かんたんに取り外せるので、タンク内のお手入れもラクラク。

フィルターレスでフタやタンクの丸洗いが可能で、お手入れが簡単にできます。

軽く触れるだけで操作ができるスタイリッシュな静電タッチパネル。
LEDで加湿モードや湿度を表示します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.