

品番 : EA763AY-20A

品名 : AC100V/20W/6.4畳 超音波式加湿器



販売価格	8,070円(税抜) / 8,877円(税込)		
カタログ価格	8,070円(税抜) / 8,877円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 10:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0068ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	AHM-UU23A
消費電力(50/60Hz)	20W(最大)	タンク容量	3.0L
サイズ	180(W)×183(D)×371(H)mm	重量	1.9kg
連続加湿時間	約13時間(強運転時)	加湿量切換	強、中、弱
最大加湿量	230ml/h	適用床面積	木造和室: 6.4㎡ (3.7畳) プレハブ洋室: 10.1㎡ (6.4畳)
電源	AC100V-240V (50/60Hz 0.6A)	材質	ABS樹脂
定格	DC24V(専用ACアダプター使用)	コード長	約1.5m

コンパクトでどんなお部屋にも合うシンプルなデザインの超音波式加湿器です。

上から給水タイプ&バケツ式タンクの2WAY仕様で、蓋を外して上から直接タンクに水を注ぐことも、タンクを外して水道まで持って行くことも可能です。

ミストが熱くならないので火傷の心配がなく、動作音も静かです。

動作音も静かなので寝室にもおすすめです。

銀イオンカートリッジでタンク内の水を清潔に保ちます。

タンクが外せるので、お手入れに手間がかかりません。

水を超音波でミスト化するためボタンを押せば起動後すぐに加湿できます。

代替品

	<p>品番 EA763AY-20B</p> <p>コメント 違い:加湿量/操作方法など</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.