品番: EA763AY-20B

品名: AC100V/24W/4.0畳 超音波式加湿器



販売価格	6,850円 (税抜)/7,535円(税込)				
カタログ価 格	6,850円(税抜)/7,535円(税込)				
在庫数	最新在庫: 51 (2025/11/06 17:27現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



















仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	AHM-UU28B
加湿方法	超音波式	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	24W(HI時)	加湿量切替	LOW~HI
最大加湿量	280mL/h(HI時)	連続加湿時間	約14時間(HI時)
適用床面積	木造和室:4畳(7㎡) プレハブ洋室:7畳(11㎡)	タンク容量	4.0L
サイズ	175(W)×190(D)×340(H)mm	コード長	約1.6m
重量	1.4kg	材質	HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコン
付属品	銀ビーズケース ※ケースは開けないでください		

超音波の振動で水を震わせて微細なミストを生み出し、スピーディー&省エネでお部屋を加湿

ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことができる「上から給水タイプ」

加湿量は、LOW~HIの間で無段階調節可能

吹き出し口は360°回転可能でミストの向きを調節できます。

ミストが熱くならないので、やけどの心配がありません。

銀ビーズでタンクのヌメリを防止し、水を清潔に保ちます。

静音正が高く長時間運転ができるので寝室やオフィスに最適

運転中に水がなくなると赤色に点灯してお知らせします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.