

品番 : EA763AY-20B

品名 : AC100V/24W/7.0畳 超音波式加湿器



販売価格	6,850円(税抜) / 7,535円(税込)		
カタログ価格	6,850円(税抜) / 7,535円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/04/11 13:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

**IRIS OHYAMA** 上給水超音波加湿器  
モディ AHM-UU28B-W

加湿量  
Hi時 280mL/h  
Lo時 140mL/h  
タンク容量  
4.0L

**スピーディー/静音**

水も超音波でミスト化するため、加湿器が静かに加湿できます。

加湿量  
Hi時 280mL/h  
Lo時 140mL/h

**カンタン上から給水**

ふたを開けて直接タンクに水を注ぐことができます。

タンク容量  
4L

**カンタン操作**

ミスト量は無段階調節可能

吹き出し口は360°回転可能  
ミストの向きを自由に調節できます。

**お手入れラクラク**

銀イオンでタンクのヌメリ防止効果を実現し、お手入れが楽々です。

本体重量 1.4kg  
お手入れもラクラク!

**省エネ**

1シーズン(3ヵ月)の電気代比較

加湿器  
約536円  
加湿器  
約536円

**湿度を保ってウイルス対策**

湿度50%以上でウイルスの活動は大きく抑えます\*

加湿器  
約536円

**商品概要**

型番 AHM-UU28B-W  
電源 AC100V(50/60Hz)  
消費電力 24W(Hi時/最大)  
加湿量 Hi時280mL/h(最大)  
Lo時140mL/h  
タンク容量 4.0L  
加湿器重量 1.4kg  
コード長さ 約1.6m  
付属品 銀イオンコートタンク

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	AHM-UU28B
加湿方法	超音波式	電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	24W (Hi時)	加湿量切替	LOW~HI
最大加湿量	280mL/h (Hi時)	連続加湿時間	約14時間 (Hi時)
適用床面積	木造和室: 4畳 (7㎡) プレハブ洋室: 7畳 (11㎡)	タンク容量	4.0L
サイズ	175(W)×190(D)×340(H)mm	コード長	約1.6m
重量	1.4kg	材質	HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコン
付属品	銀ビーズケース ※ケースは開けないでください		

超音波の振動で水を震わせて微細なミストを生み出し、スピーディー&省エネでお部屋を加湿

ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことができる「上から給水タイプ」

加湿量は、LOW~HIの間で無段階調節可能

吹き出し口は360°回転可能でミストの向きを調節できます。

ミストが熱くならないので、やけどの心配がありません。

銀ビーズでタンクのヌメリを防止し、水を清潔に保ちます。

静音正が高く長時間運転ができるので寝室やオフィスに最適

運転中に水がなくなると赤色に点灯してお知らせします。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.