

品番：EA763AY-23

品名：AC100V/500W/11畳 スチーム式加湿器



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/11 13:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0067ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	AHM-MHU40-W
適用床面積	木造: 12㎡ (7畳) プレハブ: 18㎡ (11畳)	消費電力	500W
タンク容量	約2L	サイズ	225(W)×235(D)×330(H)mm
重量	2.9kg	連続加湿時間	弱: 約10時間 中: 約7時間 強: 約5時間
運転モード	3段階(弱・中・強)	最大加湿量	200・300・400ml/h(弱・中・強)
材質	PP、ABS、アルミ等	電源	AC100V (50/60Hz)
コード長	1.2m		

水、蒸気が通るところは全て丸洗いが可能です。

フィルターレスでお手入れ簡単

フッ素加工コーティングにより汚れが落ちやすい

汚れのこびりつきを防止

運転時間を設定できるおやすみモード搭載

置き場所に依じて選べる2WAY給水

代替品

	<p>品番 EA763AY-24</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.