品番: EA763AY-24

品名: AC100V/500W/17畳 スチーム式加湿器



販売価格	20,400円 (税抜)/ 22,440円(税込)				
カタログ価 格	20,400円(税抜)/22,440円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 07:01現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					







仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	AHM-MHU60-W
適用床面積	木造:17㎡(10畳) プレハブ:27㎡(17畳)	消費電力	500W
タンク容量	3L	サイズ	225(W)×235(D)×325(H)mm
重量	3kg	連続加湿時間	弱:約15時間 中:約7時間 強:約5時間
運転モード	3段階(弱·中·強)	最大加湿量	200·300·400ml/h(弱·中·強)
材質	PP、ABS、アルミ等	電源	AC100V
定格	50/60Hz		

水、蒸気が通るところは全て丸洗いが可能です。

お手入れ簡単で清潔にご使用・保管頂けます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.