

品番：EA763AY-26

品名：100V/1000W/33畳 スチームファン式加湿器



販売価格	21,400円(税抜)／ 23,540円(税込)		
カタログ価格	21,400円(税抜)／23,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/09 21:48現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SFH-12
消費電力	強:1000W、弱:500W	タンク容量	4.6L×2
サイズ	326(W)×290(D)×415(H)mm	重量	約6kg
適用床面積	プレハブ洋室:33畳(55㎡)、木造和室:20畳(34㎡)	連続加湿時間	約7.5時間
加湿量1.2L/hの大容量加湿器。企業・学校・役場などのオフィスや食堂などの人の集まる場所、病院や介護施設など乾燥を嫌う場所に最適です。			
衛生的なスチーム式加湿器のため、デリケートな場所に向いています。			
蒸発皿に「フッ素コーティング」を施しお手入れが簡単。さらに水道水のミネラル成分の付着を軽減する「クリーンフィルター」を標準付属。			
吹出し口温度の低い(50℃前後)安心設計			
空焚きを防止する給水停止機能付			
付属品	電源コード(2.5m) クリーンフィルター2枚×2セット		

