

品番：EA763AY-83

品名：AC100V/550W 除湿機(コンプレッサ式)



販売価格	53,600円(税抜)／ 58,960円(税込)		
カタログ価格	53,600円(税抜)／58,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/05/12 02:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0068ページ		



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	DM-10
電源	100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	500/550W
タンク容量	8L(停止容量:約6.5L)	騒音値	強:約51dB 弱:約47dB
適用床面積(50Hz)	プレハブ:51㎡(31畳) 木造:33㎡(20畳) 鉄筋:67㎡(40畳)	適用床面積(60Hz)	プレハブ:57㎡(35畳) 木造:38㎡(23畳) 鉄筋:75㎡(45畳)
サイズ	390(W)×280(D)×600(H)mm	重量	約16kg
除湿能力	50Hz:21L 60Hz:25L(1日あたり)	定格電流	50Hz:6.0A 60Hz:5.6A
冷媒	R410A(封入量:260g)	電源コード	約1.8m
使用温度範囲	5℃～32℃	圧縮機	全閉型ロータリー 定格出力:0.55kW
安全装置	フロート式満水停止装置	付属品	ドレンホース1m(ドレンタンク内に梱包)
事務室・書庫・施設に			
除湿能力25Lの大容量			
風量は強弱の2段階			

消し忘れやお出かけに便利なタイマー設定。 1～24時間の間で1時間さきみで設定が可能です。
パワフル除湿でカラッと快適。
湿度30%～90%間で5%刻みで好みの湿度に設定できます。
ドレンタンクには取手付きで持ちやすく、簡単に排水可能 ドレンホース(付属)で直接排水がすることも可能(ホース長:1m)
移動に便利なキャスター付き
自動霜取り機能付
＜湿気・結露の対策＞ 1.金属・機械のサブ対策、食品・農業のカビ対策 2.施設・倉庫の結露対策、粉体・木材の湿気対策
※注意:「第一種特定製品」のため、廃棄の際はフロンの回収業者へ依頼し廃棄してください。

代替品

	品番 EA763AY-101 コメント 仕様ご確認下さい。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.