品番: EA763BB-76B

品名: CDラジカセ



販売価格	15,700円 (税抜)/ 17,270円(税込)				
カタログ価 格	15,700円(税抜)/17,270円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/22 06:59現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					





















仕様

 					
メーカー	東芝(TOSHIBA)	型番	TY-CDH9		
電源	AC100V、または単2電池×6本(別売)	機能	FM、AM、テープ、CD、CD-R/RW		
サイズ	300(W)×211(D)×110(H)mm(突起 物含まず) 301(W)×216(D)×115(H)mm(突起 物含む)	重量	約1.9kg(乾電池含まず)		
消費電力	16W	付属品	電源コード、リモコン、取扱説明書(保証書付)		
スピーカー	φ8cmコーン型(4Ω)×2	実用最大出力	2.2W+2.2W		
入出力端子	外部入力端子: ϕ 3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)マイク入力: ϕ 3.5mmミニジャックヘッドホン出力端子: ϕ 3.5mmステレオミニジャック	電池持続時間	CD再生時:約9時間 ラジオ受信時:約19時間 テープ再生時:約12時間 (東芝アルカリ乾電池単2形×6本使用 時)		
<cdプレーヤー部></cdプレーヤー部>					
チャンネル数	2チャンネルステレオ	サンプリング周波数	44.1kHz		
再生可能ディスク	CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで				

	記録されたディスク)	
<ラジオ部>		
受信周波数	FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzス テップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ)	

<カセットテープレコーダー部>

トラック方式	4トラック、2チャンネルステレオ	録音方式	ACバイアス録音
消去方式	マグネット消去	早送り・巻き戻し時間	約3分(C60片面)
推奨テープ	ノーマルカセットC60		

高音質で多機能、便利なリモコン付きのCDラジカセ

【最大4.4Wの高出力スピーカー搭載】

スピーカーの出力を従来機種の2.0W+2.0Wから最大4.4W(2.2W+2.2W)に強化。また、スピーカー周りもメタルグリルに変更。音質も向上しよりパワフルになりました。

【気分や楽曲に合わせて選べる4つの音質モード】

FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC が選べる「4つの音質モード」を搭載。気分や楽曲に応じて、好みの音質が楽しめます。それぞれの音質特性を強調した"ROCK", "JAZZ", "CLASSIC"は音楽鑑賞に、人の音声が聴きやすい "FLAT" は、ニュースを聞いたり、語学学習に向いています。

【イントロ選曲機能】

CDのイントロから聴きたい曲を選曲し、選曲した曲だけをプログラム再生できます。イントロで曲を確認しながらプログラムできるので便利です。

※イントロ再生は18秒を待たず、スキップボタンを押せば次の曲へ進みます。

【お好み選局ボタン搭載】

「お好み選局ボタン」… FM1、FM2、AM で各5局、最大15局までの放送局(受信周波数)が登録可能。よく聴く放送局をワンタッチで選局することができます。

【語学学習に便利な機能付き】

CDの語学学習に便利な「レジューム機能」、「+10スキップ」、「A-Bリピート」機能を搭載。手軽に語学学習ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.