



品番：EA763BC-20B

品名：5 m ステレオヘッドホン(リアバンドタイプ)



販売価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
カタログ価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/01 23:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1864ページ		



離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ“AFFINITY SOUND”
周囲を気にせず大音量でTVを楽しむ
コンパクトで耳を圧迫しない装着感の、オープンエア型オーバーヘッドタイプのヘッドホン

仕様

メーカー	エレコム	型番	EHP-TV11O5BK
音圧感度	96dB/mW	周波数帯域	20~20,000Hz
サウンドシステム	オープンエア型、オンイヤータイプ	コード長	5m(Y型)
重量	本体:35g ボリュームユニット:8g(コード含まず)	付属品	面ファスナー式結束バンド×1
ドライバーユニット	ダイナミック型 φ30mm	インピーダンス	32Ω
最大入力	5mW	プラグ	φ3.5mm 3極ミニプラグ
カラー	ブラック		

深夜でも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ“AFFINITY SOUND”です。

ステレオ音声に対応した両耳タイプで、コンパクトで耳を圧迫しない装着感の、オープンエア型のヘッドホンです。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。

φ30mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れた迫力のある高音質を再生します。

両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。

ヘッドバンドは上下のアジャスターで快適なフィッティングを実現します。

肌触りの良いやわらかなスポンジイヤーパードを採用しています。

広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。

不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。

テレビリモコンを使用することなく、手で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。

モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.