品番: EA763BC-36A

品名: ステレオヘッドホン



販売価格	<b>6,860円</b> (税抜) / 7,546円(税込)				
カタログ価格	6,860円(税抜)/7,546円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 07:00現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2124ページ				











## 仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	HA-XM20X
重量	318g(コード除く)	コード長	1.2m
音圧感度	107dB/1mW	再生周波数地域	8Hz~23000Hz
インピーダンス	36Ω	最大許容入力	1,000mW(IEC規格)
入力プラグ	φ3.5mm 3極4金メッキステレオミニ プラグ	型式	ダイナミック型

遮音性と心地よい装着感を両立するソフトイヤーパッド

長時間使用しても耳への負担が少なく、耳全体を心地よく包み込み外音を遮断することで、迫力の重低音を楽しめます。

外部衝撃からハウジングをガードする"タフ"ラバープロテクター

外部からの衝撃に強いエラストマー素材の"タフ"ラバープロテクターを採用。高い耐久性を実現し、アウトドアなどのハードな使用からハウジングをしっかりガードします。

新設計の大口径50mmドライバーユニットと"エクストリームディープ"バスサポートで大迫力の重低音再生を実現

専用の大口径ネオジウムドライバーユニットを新たに開発。さらに、その性能をフルに引き出すために、ハウジングの背圧を調整するポートを設けた"エクストリームディープ"バスポートを採用。独自の音響構造により、パワフルでキレのある重低音再生を実現しました。