

品番：EA763BC-46A

品名：2.1m USBヘッドセット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,990円(税抜) / 4,389円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,990円(税抜) / 4,389円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/25 15:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1861ページ | | |



基本性能を押さえたスタンダードタイプ

仕様

| | | | |
|----------|---|-----------|---|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HSUSB16SVN |
| 周波数帯域 | 20~20,000Hz(マイクロホン: 100~10,000Hz) | コード長 | 2.1m |
| 重量 | 105g | コネクタ形状 | USB(A)オス(USB2.0/1.1両対応) |
| 対応OS | Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XP macOS(Monterey) 12・11、macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.0 ~10.11、MacOS 9.2 ChromeOS | 型式 | ヘッドホン部:ダイナミック型(ステレオ) マイクロホン部:コンデenser型 |
| インピーダンス | ヘッドホン部:32Ω±5% マイクロホン部:2.2KΩ | スピーカーユニット | ヘッドホン部:φ30mm |
| 最大入力 | ヘッドホン部:40mW | 装着タイプ | ヘッドホン部:オーバーヘッドタイプ |
| イヤープッド材質 | ヘッドホン部:スポンジ | 指向性 | マイクロホン部:無(全)指向性 |
| 入力感度 | マイクロホン部: -40dB±3dB(OdB=1V/Pa、1kHz) -60dB±3dB(OdB=1V/ubar、 1kHz) | | |

基本性能を押さえたスタンダードタイプ

通気性の良いスポンジのイヤークッションを採用しています。

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。

USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。

30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。

マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。

ZoomやTeamsなどに対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.