

品番：EA763BC-46A

品名：2.1m USBヘッドセット



販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/17 15:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1913ページ		



基本性能を押さえたスタンダードタイプ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HSUSB16SVN
周波数帯域	20~20,000Hz(マイクロホン: 100~10,000Hz)	コード長	2.1m
重量	105g	コネクタ形状	USB(A)オス(USB2.0/1.1両対応)
対応OS	Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XP macOS(Monterey) 12・11、macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.0 ~10.11、MacOS 9.2 ChromeOS	型式	ヘッドホン部:ダイナミック型(ステレオ) マイクロホン部:コンデenser型
インピーダンス	ヘッドホン部:32Ω±5% マイクロホン部:2.2KΩ	スピーカーユニット	ヘッドホン部:φ30mm
最大入力	ヘッドホン部:40mW	装着タイプ	ヘッドホン部:オーバーヘッドタイプ
イヤープッド材質	ヘッドホン部:スポンジ	指向性	マイクロホン部:無(全)指向性
入力感度	マイクロホン部: -40dB±3dB(OdB=1V/Pa, 1kHz) -60dB±3dB(OdB=1V/ubar, 1kHz)		

基本性能を押さえたスタンダードタイプ

通気性の良いスポンジのイヤークッションを採用しています。

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。

USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。

30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。

マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。

ZoomやTeamsなどに対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.