

品番 : EA763BC-5

品名 : 1.8m タブレット用ヘッドセット(4極/入ホンジイヤーハット)



販売価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 13:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1914ページ		



学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい单一指向性マイク付きのヘッドセット

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HS406BK
------	---------	----	------------

<ヘッドホン>

形式	ダイナミック型30mm(ステレオ)	周波数特性	20~20000Hz
インピーダンス	32Ω	最大入力	100mW

<マイクロホン>

形式	コンデンサーライプ	指向性	単一指向性
周波数特性	100~10000Hz	インピーダンス	2.2KΩ
入力感度	-30dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz) -50dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)		

<共通仕様>

プラグ形状	直径3.5mm4極ミニプラグ(L型)	ケーブル長	約1.8m
重量	約70g(ケーブル含む)	対応機種	直径3.5mm4極ミニプラグに対応した パソコン・タブレット・スマートフォン※タ

		プレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4 極ミニプラグ方式のパソコン・タブレット・スマートフォン専用です。※すべてのパソコン・タブレット・スマートフォンの動作を保証するものではありません。
対応OS	Chrome OS	
		周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
		イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
		フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
		息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
		タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。
		ボリュームコントロール付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.