

品番：EA763BC-5

品名：1.8m タブレット用ヘッドセット(4極/スポンジイヤホン)



販売価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
カタログ価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/25 15:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1862ページ		



学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HS406BK
<ヘッドホン>			
形式	ダイナミック型30mm(ステレオ)	周波数特性	20~20000Hz
インピーダンス	32Ω	最大入力	100mW
<マイクロホン>			
形式	コンデンサタイプ	指向性	単一指向性
周波数特性	100~10000Hz	インピーダンス	2.2KΩ
入力感度	-30dB±3dB(OdB=1V/Pa 1kHz) -50dB±3dB(OdB=1V/ubar 1kHz)		
<共通仕様>			
プラグ形状	直径3.5mm4極ミニプラグ(L型)	ケーブル長	約1.8m
重量	約70g(ケーブル含む)	対応機種	直径3.5mm4極ミニプラグに対応した パソコン・タブレット・スマートフォン※タ

			<p>タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のパソコン・タブレット・スマートフォン専用です。※すべてのパソコン・タブレット・スマートフォンの動作を保証するものではありません。</p>
対応OS	Chrome OS		
<p>周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。</p>			
<p>イヤークッションには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。</p>			
<p>フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。</p>			
<p>息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。</p>			
<p>タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。</p>			
<p>ボリュウムコントロール付</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.