

品番：**EA763BC-51**

品名：30mm ヘッドセットマイクロホン(USB電源)



販売価格	4,090円(税抜) / 4,499円(税込)		
カタログ価格	4,090円(税抜) / 4,499円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/25 15:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1861ページ		



コールセンターなどに適した片耳オーヘッドタイプの軽量USBヘッドセット。

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HSU12BK
コード長	約1.8m	重量(g)	78
ヘッドホン部	スピーカー方式:ダイナミック型 30mm (モノラル) 最大入力:30mW インピーダンス:32Ω±15%Ω 周波数帯域:20~20,000Hz	マイク部	マイク方式:コンデンサタイプ 周波数帯域:100Hz~10,000Hz
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11 Chrome OS ※Chrome OS対応に関してはサンワサプライWeb対応表をご確認ください。	形式	ダイナミック型30mm(モノラル)
周波数特性	20~20,000Hz	最大入力	30mW<マイクロホン部>
インピーダンス	32±15%Ω		

USBポートに接続するだけの簡単接続です。

軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。

左右どちらの耳でも使用できます。

まわりの雑音を拾いにくい双指向性マイクを採用しています。

両側スイング式のイヤークリップで耳や頭に合わせて微調整できます。またフラットにでき収納に便利です。

マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。

Skypeなどのインターネット通話に対応しています。

コネクタ形状	USB(A)オス(USB2.0/1.1両対応)		
--------	-------------------------	--	--

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.