

品番 : EA763BC-53

品名 : 28mm ヘッドセットマイクロホン(USB電源/ステレオ)



販売価格	15,600円(税抜)／17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜)／17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 08:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1914ページ		



コールセンターなどに適したオーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HSU11BK
コード長	約1.8m	重量(g)	135
ヘッドホン部	スピーカー方式:ダイナミック型 28mm (モノラル) 最大入力:20mW インピーダンス:150Ω±15% 周波数帯域:300~8,000Hz	マイク部	マイク方式:コンデンサーティプ 周波数帯域:100Hz~8,000Hz
仕様	両耳タイプ	対応OS	Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XP macOS 12・11、macOS 10.12~10. 15、Mac OS 10.5~10.11 ChromeOS
形式	ダイナミック型28mm(ステレオ声)	周波数帯域	300~8000Hz
最大入力	20mW<マイクロホン部>	インピーダンス	300Ω±15%

USBポートに接続するだけの簡単接続です。

軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。

まわりの雑音を拾いにくい單一指向性マイクを採用しています。

マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。

Skype for Business(Microsoft Lync)に対応した着信／切るボタン付きです。

Skypeなどのインターネット通話に対応しています。

左右どちらでも使えます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。

コネクタ形状

USB(A)オス(USB2.0/1.1両対応)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.