

品番：EA763BC-54

品名：40mm ヘッドセットマイクホン(USB電源/モノラル)



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 00:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1861ページ		



デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット。

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HSU14ANC
コード長	約1.8m	重量(g)	130
ヘッドホン部	スピーカー方式:ダイナミック型 40mm (モノラル) 最大入力:20mW インピーダンス:100Ω±20% 周波数帯域:20~20,000Hz	マイク部	マイク方式:コンデンサータイプ 周波数帯域:100Hz~8,000Hz
仕様	片耳タイプ	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11 Chrome OS
形式	ダイナミック型(モノラル)※LとRがミックスされた音が出ます。	周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	100Ω±20%	スピーカーユニット直径	40mm

マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。

独自のノイズキャンセル技術「DeepOcean™ Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。

2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。

イヤークッションやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。

イヤークッションは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。

ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。

マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。

左右どちらでも装着可能です。

Skype for Businessに対応した着信／切るボタン付きです。

SkypeやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。

コネクタ形状	USB(A)オス(USB2.0/1.1両対応)		
--------	-------------------------	--	--

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.