

品番：EA763BC-59

品名：1.6m USBイヤホンマイク



販売価格	2,600円(税抜)／2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜)／2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/05 16:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1914ページ		



持ち運びに便利なマイク付きUSBイヤホン。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HSU21BK
<ヘッドホン>			
形式	ダイナミック型10mm(ステレオ)	周波数特性	20～20000Hz
インピーダンス	32Ω	最大入力	5mW
装着タイプ	イヤホンタイプ	ステレオ対応	○
イヤーパッド材質	シリコン		
<マイクロホン>			
形式	コンデンサタイプ	指向性	無(全)指向性
周波数特性	20～16000Hz	インピーダンス	2.2kΩ
入力感度	－42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)、 －62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)		
<共通仕様>			
接続方式	USB Type-A	コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)

ケーブル長	約1.6m	重量	約25g(ケーブル含む)
セット内容	本体、イヤピース(S/M/L)各1セット	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS (BigSur)11、macOS 10.12～10. 15、Mac OS X 10.3～10.11、 ChromeOS
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。			
しっかり声を拾うようにマイクは口元に近い位置に配置しました。			
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。			
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。			
リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。 ※ソフトウェアのサポートは一切行っていません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.