

品番：EA763BC-71A

品名：ワイヤレスイヤホン(カナル型)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/15 15:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1863ページ		



#### 仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	HA-XC62T-B
周波数帯域	20~20,000Hz	連続使用時間	約7時間
防塵・防水性能	IP55	付属品	イヤピース(XS・S・M・L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース(Mは本体に装着)
ドライバーユニット	口径6mm	通信方式	Bluetooth標準規格 Ver.5.3
出力	Bluetooth標準規格 Power Class 1	対応コーデック	SBC/AAC
対応コンテンツ保護	SCMS-T方式	充電時間	イヤホン: 約2時間 充電ケース: 約3時間
電源	内蔵リチウムイオン充電電池	重量	イヤホン: 約4.4g×2個 充電ケース: 約38.5g
最大通信距離	10m	電池持続時間	イヤホン: 約7時間 充電ケース: 約17時間
カラー	ブラック		

片側のイヤホンだけの使用可能

自動で本体の電源のON/OFFやワイヤレス接続ができるオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載

ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能。  
テレワーク時のリモート会議の通話などにも使用できます。

低音を増幅するBASSモードをはじめとした、3つのサウンドモードを切り替え可能(NORMAL/BASS/CLEAR)

装着感に優れるショートスティック型を採用

本体+充電ケース合わせて計24時間の長時間再生が可能

イヤープースはXS/S/M/Lの4サイズが付属し、幅広い耳のサイズにフィット

防水・防塵・耐衝撃の「TRIPLE PROOF」タフボディ。汗や水、砂埃に強くアウトドアやストリートなどのアクティブなシーンでも安心して使えます。

本体を軽くタッチするだけで、ボリューム調整ほか基本機能の操作が可能

密閉タイプ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.