

品番 : EA763BC-80

品名 : 1.8m USBヘッドセット(軽量タイプ)



販売価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/14 08:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1914ページ		



基本性能を押さえたスタンダードサイズの軽量USBヘッドセット。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HSU09BK
<ヘッドホン部>			
形式	ダイナミック型30mm(ステレオ)	周波数帯域	20~20,000Hz
インピーダンス	32Ω±15%	最大入力	30mW
<マイクロホン部>			
形式	コンデンサーライプ	指向性	無(全)指向性
周波数帯域	10~10,000Hz	入力感度	-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、 -54dB±4dB(0dB=1V/ubar, 1kHz)
<共通>			
コネクタ形状	USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)	ケーブル長	約1.8m
重量	84g	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、 Mac OS X 10.3~10.11、Chrome OS
USBポートに接続するだけの簡単接続です。			

幅広く音を拾える無(全)指向性です。

絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。

通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。

マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。

ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。

Skypeなどのインターネット通話に対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.