

品名：Bluetoothヘッドセット(充電ケース付)



販売価格	9,400円(税抜)／10,340円(税込)		
カタログ価格	9,400円(税抜)／10,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/20 17:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1913ページ		



メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTMH67BK
サイズ(W×D×H)mm	168×52×169	重量(g)	64
周波数範囲	2.402～2.480GHz	通信距離	10m
充電時間	約2時間、連続通話時間：約20時間	付属品	充電用USBケーブル、充電用クレードル、取扱説明書
クレードルサイズ	75(W)×70(D)×30(H)mm	クレードル重量	156g
適合規格	Bluetooth5.0(Class2)	接続方式	Bluetooth
伝送方式	GFSK	送信出力	Class2 ※Class1の機器との接続も可能です。
再生周波数帯域	20～20,000Hz	電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー
連続音楽再生最大時間	約23時間	連続待受最大時間	約660時間
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフ	対応コーデック	SBC

	リー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP		
マルチポイント	対応	マイク感度	-43dB±3dB
マイク指向性	単一指向性	充電ポート	Type-C
SCMS-T	対応	対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン、タブレット・オーディオ機器など ※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。 ※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。 ※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。 ※Bluetooth Ver5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。 ※class1の機器との接続も可能です。
ご注意	※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。		

ケーブルのわずらわしさが無いBluetooth接続タイプです。
通話や会議の途中で何か作業をする場合、(印刷物をプリンターに取りに行くなど)有線ではケーブルがあるので動ける範囲が限られますが、ワイヤレスであれば自由に動くことができます。

単一指向性マイクで周囲のノイズを抑制できます。
単一指向性マイクで集音範囲を限定し、ノイズを抑制することができます。

自分の口元にマイク位置を調整できるブームマイク搭載しています。
柔らかく位置の調整がしやすいブームマイクを搭載。自分の口元にマイクを持ってくるので確実に自分の声を相手に届けることができます。

とっさの場合にマイク音声をミュートにできるマイクミュートボタン搭載しています。
通話時の不意な応対などでマイク音声をミュートにしたい時にボタン一つで簡単にマイクミュートが可能です。
※Skype、zoomなどのソフトによっては対応できない場合があります。

サッと置くだけ、取るだけで電源操作・充電・収納が一度にできるクレードル付きです。
充電中にクレードルから本製品を取るだけで自動的に電源がONになり、接続している機器に接続ができます。電源ボタン長押しなどの操作の手間がなくなり、会議の準備をしているうちに接続機器との接続もできます。会議が終わればクレードルに置くだけで充電・電源OFFになるので、充電の忘れや電源の切り忘れも防止することができます。

ヘッドセット本体にも充電ポート搭載しています。
ヘッドセット本体にも充電ポート搭載で、クレードルを使わなくても付属のケーブルで充電が可能です。
充電ポートはケーブルの代用がしやすいType-Cポートです。

中型サイズで柔らかいイヤーパードで耳への負担が少なく長時間の使用も可能です。
中型サイズで柔らかいイヤーパードと反対側にの固定バンドにも柔らかいクッションがついており、快適な装着感で耳への負担が少なく長時間の使用も可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.