

品番：EA763BC-86A

品名：ワイヤレスイヤホン(カナル型)



販売価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
カタログ価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 12:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1863ページ		



ノイズキャンセリング搭載 音のプロが認めた完全ワイヤレスイヤホン

### 仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	HA-FX150T-B
周波数帯域	20Hz~20,000Hz	連続使用時間	【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)
防水性能	IPX4(イヤホン本体)	付属品	スパイラルドットProイヤピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電用USB Type-Cケーブル、充電ケース
最大通信距離	約10m	本体サイズ	15×45×29mm
重量	イヤホン(片耳):約4.4g×2個 充電ケース:約29.2g	カラー	ブラック
充電時間	イヤホン:約2時間 充電ケース:約2.5時間	口径	6mm
通信方式/出力	Bluetooth(R) 標準規格 Ver.5.2 /PowerClass1	対応コーデック	SBC、AAC

対応コンテンツ保護	SCMS-T方式		
密閉タイプ			
新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤープース「スパイラルドットpro」			
周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能			
より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる			
イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性			
専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。			
細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。			
オーディオ機器のようなボリュームステップを採用することにより、曲やシチュエーションに合わせて細かく自分好みの音量に調節が可能。			
マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能			
イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。			
Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。			
一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。			
ピープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。 スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。			
雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。			
テレワークで活躍する、快適でクリアな通話性能			
通話用ノイズリダクションと高性能MEMSマイクによりクリアな音声をお届けします。イヤホンのタップ操作でマイクミュートへの切り替えと音量操作が可能。片耳だけの使用にも対応をしています。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.