

品番：EA763BC-86B

品名：ワイヤレスイヤホン(カナル型)



販売価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
カタログ価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 22:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	HA-A110T-B
周波数帯域	20Hz~20,000Hz	通信方式/出力	Bluetooth(R) 標準規格 Ver.6.0 /PowerClass1
対応コーデック	SBC、AAC、LDAC	対応コンテンツ保護	SCMS-T方式
最大通信距離	約10m	連続使用時間	【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大17時間、充電ケース:最大27時間(計:最大44時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大13時間、充電ケース:最大21時間(計:最大34時間)
充電時間	イヤホン:約2時間※USBケーブル使用時 充電ケース:約2.5時間	本体サイズ	H28×W20×D30mm
口径	10mm	重量	イヤホン(片耳):約5.7g×2個 充電ケース:約38.8g
カラー	チャコールブラック	防水性能	IPX4(イヤホン本体)
付属品	スパイラルドットProイヤークーピース(XS/S/M/L)各2個(Mは本体に装着)充		

電用USBケーブル、充電ケース

最大44時間の長時間再生が可能

ハイブリッドノイズキャンセリング機能と風切り音抑制モード搭載で、没入感あるリスニング体験

口径10mmのダイナミックなドライバーによる心地よい高音質。ハイレゾ音源にも対応

ワイヤレス(Qi)充電に対応(ワイヤレス充電器は付属しません)

スマホとPC2台同時に接続、切り替えもスムーズなマルチポイント機能

オンライン会議中にかかってきた電話にも接続し直す手間なく対応することができるなど、ビジネスユースにも活躍

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.