

品番：EA763BC-92

品名：ワイヤレスヘッドセット(片耳)



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/04/30 13:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1915ページ		



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	KH-M700-B
サイズ(W×D×H)mm	35×25×60	重量(g)	10.3
最大通信距離	約10m	充電時間	約3時間
電池持続時間	通話:(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生:(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)	付属品	充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤピース(S/M各1個)、サポート付きイヤピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個
カラー	ブラック	適合規格	Bluetooth 5.0(Class1)
周波数範囲	20Hz~20000Hz	対応プロファイル(Bluetooth)	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
防水性能	IPX4		

周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載

テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能

音声が届切れにくく、安定したワイヤレスに接続

マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能

ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。

通話がクリアな高音質サウンド

雨や水しぶきを気にせず使える生活防水

標準イヤークラスに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤークラスを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。

イヤークラスの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤークラスを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。

左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.