

品番：EA763CF-11B

品名：充電式ワイヤレスマイク(800MHz帯)



販売価格	51,500円(税抜) / 56,650円(税込)		
カタログ価格	51,500円(税抜) / 56,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/08 17:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1953ページ		



### 仕様

メーカー	TOA	型番	WM-1220
電波型式	F3E	送信周波数	806.125～809.750 MHz(30波のうち1波)
トーン信号	3波切換式	発振方式	水晶制御PLLシンセサイザ方式
定格空中線電力	2mW(L)/6mW(H)	到達距離	条件の良い屋上にて 2mW(L):約60m 6mW(H):約100m
変調感度	±4.8kHz(1kHz 90dB SPL入力時)	最大入力音圧	126dB SPL(±38kHz偏移時)
使用マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサ型	周波数特性	100Hz～12kHz
アンテナ	内蔵型	使用電池	単3乾電池1本 又はEA763CF-2A(充電器、充電電池)
電池持続時間	2mW時:約14時間 6mW時:約10時間 (マンガン乾電池、常温・連続使用にて)	使用温度範囲	0～40℃
サイズ(頭径×全長)	φ43.6×231mm	重量	約180g(電池含む)
付属品	マイクホルダー(φ30～35mm用、取付ねじ:U5/16) 単3乾電池1本(テスト用)		

	設定用ドライバー カラーマーク(6色) チャンネルシール	
--	------------------------------------	--

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合した、ハンド型ワイヤレスマイク

PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。

送信出力は2mW(L)/ 6mW(H)の切替が可能  
多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応します。

抗菌処理

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.