


品番：EA763CF-15

品名：10W ワイヤレススピーカー



販売価格	88,000円(税抜) / 96,800円(税込)		
カタログ価格	88,000円(税抜) / 96,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 01:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1953ページ		



仕様

メーカー	TOA	型番	WA-1801
電源	AC100V (50/60Hz)	出力	定格:10W 最大:15W
消費電力	37W(定格出力時) 25W(電気用品安全法による)	出力音圧レベル	89dB (1W, 1m)
受信周波数	806.125~809.750MHz (B型30波のうち1波選択)	周波数特性	100Hz~15kHz
入力	ワイヤレスマイク:1回路 有線マイク:1回路 ライン入力:モノラルホーンジャック ステレオミニジャック(ミキシング) USBポート	外部出力	-14dB 10kΩ 不平衡 ホーン ジャック
スピーカー方式	12 cm フルレンジスピーカー、防磁型	アンテナ方式	内蔵アンテナ
サイズ	175(W)×208.5(D)×236.6(H)mm	重量	約3.7kg
付属品	設定用ドライバー×1		

高品質のスピーカーを採用。
ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。

水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵。

USBポートを装備。

パソコンからのデジタルデータを入力でき、音質の高い音楽を流せます。

ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能

ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できます。

使用可能マイク:EA763CE-1、EA763CF-11B、EA763CF-19

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.