品番: EA763CF-16A

品名:22W ワイヤレスアンプ



| 販売価格 | 98,100円(税抜)/107,910円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 98,100円(税抜)/107,910円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/02 05:05現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 1994ページ | | | | |









仕様

| メーカー | TOA | 型番 | WA-2700 |
|-------------|---|-------|--|
| 電源 | ·AC100V(50/60Hz) ·DC15V(単2乾電池×10本)(別売) | 出力 | 定格:22W、最大:30W (AC時、本体または外部スピーカー単 独使用時) |
| 消費電力 | AC時:67W (本体・外部スピーカー同時使用、定格 出力時) | 周波数帯域 | 806.125~809.750MHz (B型30波より選択) |
| 周波数特性 | 50Hz~15kHz(+1dB~3dB) | 電池寿命 | 単2乾電池(アルカリ):約15時間 ニッケル水素充電池:約12時間 |
| 歪率 | 1%以下 (1 kHz、10W出力時) | 音質調節 | シーンモード(語学学習、ダンス、ス ピーチ、標準) |
| ハンドル収納時のサイズ | 298(W)×220(D)×460(H)mm | 材質 | ABS樹脂 |
| 重量 | 約5.3kg | 付属品 | 防塵カバー カラーマーク 設定用ドライバー |

定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した、ポータブル型ワイヤレスアンプ

軽量かつコンパクトサイズで持ち運びができ、シーンモードなど機能を多数搭載。

ハンドル部は抗菌仕様

シングル方式(アンテナ回路が1系統)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.