

品番：EA763CF-18A

品名：22W ワイヤレスアンプ(CD付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 153,200円(税抜) / 168,520円(税込) | | |
| カタログ価格 | 153,200円(税抜) / 168,520円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/08 17:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|--------------------------------------|-------------|---|
| メーカー | TOA | 型番 | WA-2700CD |
| 機能 | CD付 | 周波数帯域 | 806.125~809.750MHz (B型30波より選択) |
| 周波数特性 | 50Hz~15kHz(+1dB~3dB) | 電源 | AC100V 50/60Hz または、 DC15V(単2乾電池×10本)(別売) |
| 電池寿命 | 単2乾電池:約5時間(アルカリ)、 ニッケル水素充電電池:約5時間 | 出力 | 22W(最大出力30W:AC時、本体または外部スピーカー単独使用時) |
| 材質 | ABS樹脂 | ハンドル収納時のサイズ | 298(W)×220(D)×460(H)mm |
| 重量 | 約6.7kg | 付属品 | 防塵カバー、カラーマーク、 設定用ドライバー |

軽量かつコンパクトサイズに、シーンモードなど機能を多数搭載したワイヤレスアンプです。

小型で持ち運びができます。

ハンドル部は抗菌仕様

シングル方式:アンテナ回路が1系統のものです。

ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)

代替品

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



品番 EA763CF-18B
コメント Bluetooth対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.