

品番：EA763CF-19

品名：[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)



販売価格	58,700円(税抜) / 64,570円(税込)		
カタログ価格	58,700円(税抜) / 64,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 17:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1953ページ		



#### 仕様

メーカー	TOA	型番	WM-1320
電波方式	F3E	送信周波数	806.125~809.750MHz (30波のうち1波)
トーン信号	3波切換式	発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
定格空中線電力	2mW(L)/6mW(H)	到達距離	条件の良い屋外にて約60m:2mW(L) 条件の良い屋外にて約90m:6mW(H)
最大入力音圧	120dB SPL (±38kHz偏移時)	使用マイクロホン	単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型
周波数特性	100Hz~12kHz	電源	単3電池×1本(付属)
電池持続時間	約14時間(2mW時) 約10時間(6mW時) (マンガン乾電池使用時)	材質	ABS樹脂
サイズ	62(W)×19(D)×103(H)mm	重量	110g(電池含む)
付属品	首掛用マイクホルダー…1 設定用ドライバー:1 カラーマーク(6色)…1 チャンネルシール:1 収納ケース:1		

TOA製800MHz帯ワイヤレスアンプ・スピーカーに対応の、タイピン型ワイヤレスマイク  
(対応品:旧EA763CF-18A、EA763CF-16A、EA763CF-18B、EA763CF-15)

PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。

入力感度調節機能を搭載

送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切替が可能。  
多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応。

抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。

※付属電池はテスト電池です。新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.