

品番：EA763CF-20

品名：[建設機械用]スピーカー&アンプセット



販売価格	35,800円(税抜)／ 39,380円(税込)			
カタログ価格	35,800円(税抜)／39,380円(税込)			
在庫数	最新在庫: 6 (2025/06/03 09:12現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1997ページ			



カタログ訂正 24/12/24 マイク仕様インピーダンス訂正。誤:600Ω、正:500Ω(9025 No.55,56)

仕様

〈セット内容〉	3点セット (トランスなし)ホーンスピーカ×1 10W 建設機械用アンプ×1 フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1		
〈アンプ仕様〉			
定格出力	10W	電源	DC24V
負荷インピーダンス	8～16Ω	サイズ	90(W)×89.5(D)×35(H)mm
重量	約270g	使用電圧範囲	DC20V～32V (DC24Vバッテリー)
入力回路	MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック) ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)		
〈ホーンスピーカ仕様〉			
定格インピーダンス	8Ω	サイズ	口径:φ225×140mm、全長188mm
重量	約900g	定格入力	10W

出力音圧レベル	106dB以上	再生周波数帯	350Hz～8kHz(出力音圧レベル20dB以内)
コード長	600mm(VFF 0.75mm ² ×2)	ホーン部材質	ASA耐候性樹脂製
ネジ類・取付金具材質	ステンレス		
〈マイク仕様〉			
コード長	2m	プラグ	単頭プラグ
インピーダンス	500Ω (不平衡)	重量	230g
形状	フレキシブル型	定格感度レベル	58dB
サイズ	φ 22.8×427mm		
スピーカー、アンプ、マイクロホンの3点セット			
単一指向性			
RoHS(6物質)対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.