

品番：EA763CF-23

品名：40W 防滴形ワイヤレスアンプ(300MHz帯)



販売価格	158,000円(税抜) / 173,800円(税込)		
カタログ価格	158,000円(税抜) / 173,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/25 13:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様



高音質でハイパワー
最大出力 40W(定格) 40W(10分)のハイパワーワイヤレスアンプを搭載。演劇場や体育館でも、十分に音声を聴き取らせることができます。
最大出力 **60w** (10分)

雨でも安心の防滴形
ワイヤレスアンプとしての防滴性能を実現しました。ワイヤレスマイクの防滴形ですので、使用中に、突然雨が降っても大丈夫です。
防滴形 **IPX4** (IEC60529)

IPX4 (WA-※8) について
従来のテスト方法では、十分な方向からの水の飛来によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
※8 WA-※8は防滴性能を達成するIPX4防滴形です。

用途が広がる4電源方式
電源コンセントが無い場所でも使用できるため、様々な場面に活用することができます。
AC電源 / 単2アルカリ電池 / 単3ニッケル水素電池 / 専用ニカド蓄電池
WBT-2001 / LD-WA7 / LD-WA7 / LD-WA7



メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	WA-371SU
電源	AC100V(50/60Hz) または 単2アルカリ電池×10本 または 専用ニカド蓄電池WBT-2001	出力	AC時:40W(最大出力:60W) DC時:22W(最大出力:30W)
消費電力	30W	電池持続時間	アルカリ電池:約4.5時間、 ニカド電池:約3.5時間
周波数特性	50~15kHz(編差-2dB±3dB)	ひずみ率	5%以下(1kHz定格時)
信号対雑音比	70dB以上	ライン出力	0dBV±3dB、1kΩ、不平衡 (3極大形単頭ジャック)
使用温度範囲	0℃~+40℃	外装材質	ABS樹脂(ケース)
サイズ	238(W)×365(D)×548(H)mm	重量	10.6kg
再生機能	CD・SD・USB		

300MHz帯ワイヤレスアンプ

シングル方式

電池別売

ワイヤレスマイク別売

ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。

定格40W、最大60Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。

CDプレーヤー、SDレコーダーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、CDプレーヤーはSD/USBメモリーの再生、SDレコーダーはUSBメモリーの録音・再生にも対応しました。

コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。

マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切替スイッチがあります。

外部スピーカー端子はスイッチの切替により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。

トーン切替はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。

ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。

水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。

新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。

IPX4 (防滴形)

代替品



品番 EA763CF-25

コメント 再生機能:無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.