

定格40W、最大60Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。

CDプレーヤー、SDレコーダーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、CDプレーヤーはSD/USBメモリーの再生、SDレコーダーはUSBメモリーの録音・再生にも対応しました。

コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。

マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切替スイッチがあります。

外部スピーカー端子はスイッチの切替により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。

トーン切替はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。

ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。

水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。

新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。

IPX4 (防滴形)

代替品



品番 EA763CF-25

コメント 再生機能:無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.