

品番：EA763CF-25

品名：20W ワイヤレスアンプ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 90,600円(税抜) / 99,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 90,600円(税抜) / 99,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/25 13:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1953ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|-----------|---|
| メーカー | ユニベックス (UNI-PEX) | 型番 | WA-361A |
| 電源 | AC100V(50/60Hz)、 単1アルカリ電池×8本、 専用ニカド蓄電池 (※電池別売) | 消費電力 | 42W(電気用品安全法) |
| 出力 | AC時: 20W/最大出力25W DC時: 8W | 電池持続時間 | アルカリ乾電池(LR20): 約30時間 ニカド蓄電池: 約6.5時間 (※ご使用の条件によって、大きく変動 することがあります。) |
| 周波数特性 | 70kHz~12kHz(編差±3dB) | 外部接続スピーカー | 8~16Ω 許容入力20W以上 |
| サイズ | 298(W)×205(D)×460(H)mm | 重量 | 9.2kg(電池含まず) |

CDプレーヤーとSDレコーダーを2台まで搭載できる、多機能なワイヤレスアンプ

コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。

操作部・演奏装置を保護する、脱着可能な保護カバーを標準装備
埃や砂、水滴などの浸入を防ぐことができ、屋内・屋外ともにあらゆるシーンで使用可能。

ワイヤレスチューナーを追加で2台(別売)組込むことで、最大3台のワイヤレスマイクロホンが使用可能。

マイク入力1、予備入力1があります。

外部スピーカー端子があり、スイッチ切換により内蔵スピーカー+外部スピーカー、あるいは外部スピーカーのみの選択が可能。

高域のブースト、カットが可能なトーンコントロール搭載

ワイヤレスマイクロホン3本を本体内に収納できるマイクケース(ワイヤレスマイクは別売)

デジタルアンプは省電力設計で電池長持ち。

コンセント接続、単一形アルカリ乾電池(8本)、専用ニカド蓄電池の3電源で使用可能。

RoHS6対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.