


品番：EA763CF-4

品名：[単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)



販売価格	35,300円(税抜) / 38,830円(税込)		
カタログ価格	35,300円(税抜) / 38,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/25 15:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1953ページ1955ページ		



#### 仕様

メーカー	ユニベックス (UNI-PEX)	型番	WM-3100
送信周波数	300MHz帯	送信出力	1mW
周波数特性	100Hz~7kHz (1kHz基準、50 $\mu$ sエンファシス)	電源	単3電池×1本(付属)
電池持続時間	約16時間[マンガン乾電池使用時] 約32時間[アルカリ乾電池使用時] (常温連続使用にて)	サイズ	本体:66(W)×22(D)×106(H)mm マイク部: $\phi$ 13×30mm マイク・本体間線長:約800mm
重量	約120g		

EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26B、旧-26A用マイク

300MHz帯13チャンネルに対応

単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホンを使用。明瞭な音声拡声ができます。

ツーピースタイプ。マイクユニットを襟やネクタイに、本体をポケットやベルトに装着できます。

ノイズリダクションおよびトーンスケルチ採用。

広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをON-OFFしたときの雑音を低減します。

内蔵形アンテナを採用。軽量で壊れにくい構造設計です。

RoHS6対応品

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.