

品番：EA763CF-41

品名：[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)



販売価格	40,800円(税抜) / 44,880円(税込)		
カタログ価格	40,800円(税抜) / 44,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/25 15:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1953ページ1955ページ		



仕様

メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	WM-8400
送信周波数	806.125MHz~809.750MHz (125KHz間隔 30波中1波)	発信方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
送信出力	2mW / 6mW(切替式)	アンテナ	内蔵アンテナ
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサー マイクロホン	周波数特性	100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)
電源	単3電池×1本(付属)	消費電流	65mA(6mW出力時) 45mA(2mW出力時)
電池持続時間	約18時間(マンガン乾電池使用時) (常温連続使用、2mWにて)	防塵、防水性能	IP65 (IP6Xに関しては風防ネット除く)
サイズ	頭径: φ54mm 長さ: 231mm	重量	約180g(乾電池含む)
付属品	マイクホルダー (取付ねじ: W5/16)	対応ワイヤレスアンプ	EA763CF-31A、-31B、-32B

スピーチタイプのワイヤレスマイクロホン

800MHz帯30チャンネルに対応

送信出力は2mW / 6mWの切替式。用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。

IP65の防滴性能で雨の中でも使用可能

技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。

ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現。
電源スイッチをON-Offしたときの雑音を低減しています。

特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。

内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用。
軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。

RoHS(6物質)対応

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.