

品番：EA763CF-62

品名：40W 卓上型アンプ



販売価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
カタログ価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ノボル電機	型番	FA-204
サイズ(W×D×H)mm	272×304×103	重量(g)	5300
材質	前面パネル:鋼板、半艶黒 後面パネル:鋼板、半艶黒 カバー:鋼板、半艶黒	定格出力	40W
電源	AC100V/DC24V	周波数特性	100Hz~15kHz 偏差±3dB(定格出力-10dB時)
負荷インピーダンス	4~16Ω 250Ω 500Ω	入力感度及びインピーダンス	マイク1:-62dBV 600Ω(電子平衡) φ6.3標準ジャック マイク2/ ライン1:-62dBV 600Ω(電子平衡)/-22dBV 10kΩ(電子平衡) スライドスイッチ切替式φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ ライン2:-22dBV 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック ページング:-22dBV~0dBV 10kΩ 不平衡 半固定VR付 100系入力:約100V 20kΩ 平衡 半固定VR付
ライン出力	0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック	付帯機能	ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以

			上。 リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。 ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ボン)の音量は半固定VRで調節可能
使用温度範囲	10℃～+50℃ ※ただし結露のおそれがある場所では使用不可	付属品	φ6.3ステレオプラグ
2電源方式を採用しており、AC100VでもDC24Vでも使用が可能です。			
音質調整ができ、高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です。			
ミュート機能付で、優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します。			
マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています。			
マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です。			
ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ボン」と喚起放送可能です。			
既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です。			
リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.