品番: EA763CF-6A

品名:[単3x1本]ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)



販売価格	41,400円 (税抜)/ 45,540円(税込)				
カタログ価格	41,400円(税抜)/45,540円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 20:26現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1994ページ1996ページ				





仕様

メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	WM-3130
送信周波数	300MHz帯	送信出力	1mW
周波数特性	100Hz~7kHz (1kHz基準、50μsエンファシス)	電源	単3電池×1本(付属)
電池持続時間	約16時間[マンガン乾電池使用時] 約32時間[アルカリ乾電池使用時] (常温連続使用にて)	サイズ	66(W)×22(D)×106(H)mm
コード長	約1m	重量	140g(電池含む)

EA916X-42A、-43A、-42B、EA763CF-13、-23、-25、-26B用

ヘッドセットタイプで両手を自由に使え、運動会・イベント・デモ用マイクとして最適

300MHz帯13チャンネルに対応

単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホンを使用。明瞭な音声拡声ができます。

ノイズリダクションおよびトーンスケルチ採用。

広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをON-OFFしたときの雑音を低減します。

内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。

ボディは軽量・コンパクト設計で、体にフィットするデザインです。

髪型が崩れにくく、激しい動きでもズレにくいので、女性の方や、動きの激しいダンス等での使用にも最適です。

RoHS6対応品

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.